

**Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B02****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240074 B02
GTIN	4047109016453
Classe articolo	24H

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 24 mm

Per fori a partire da Ø: 5 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

Ø gambo: 8 mm

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø	5 mm
Profondità di foratura	24 mm
Modello	B02
Lunghezza complessiva	60 mm
Ø Gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

