

**Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 09T304****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3804 09T304 |
| GTIN            | 4067263097396 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Codice ISO Inserto                               | CCGT 09T304        |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,1 - 4 mm         |
| Impiego principale                               | N                  |
| Contenuto                                        | 260150 HU7310      |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 350 - 600 mm/min   |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm            |
| Rivestimento                                     | non rivestito      |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm             |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 3,25 mm            |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Numero pezzi                                     | 30                 |
| Tolleranza                                       | G                  |

## Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo                 | HU7310                |
| Condizione di taglio | continuo              |
| Rompi-trucioli       | AM                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3804 09T304