

Garant**Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 09T308****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3804 09T308
GTIN	4067263097518
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	CCGT 09T308
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Contenuto	260152 HU7310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3804 09T308