



Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2665 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Contenuto	260363 HBT130
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Numero pezzi	50
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2665 070202