

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi
HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2425 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250762 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2425 150608
