

Garant**Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3804 120408
GTIN	4067263097570
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCGT 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Contenuto	260160 HU7310
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3804 120408