



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2666 070204
GTIN	4067263096535
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260500 HBT130
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2666 070204