

 KOMET

**Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B04**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240074 B04
GTIN	4047109016538
Classe articolo	24H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato.**

**Materiale da taglio:**

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

**Nota:**

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 45 mm

Per fori a partire da Ø: 9 mm

Lunghezza complessiva: 75 mm

Ø gambo: 8 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità di foratura	45 mm
Lunghezza complessiva	75 mm
Modello	B04
Per fori a partire da Ø	9 mm
Ø Gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

