



## Utensile angolare per tornitura KOMET® Forma f, Modello: B06L



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240078 B06L
GTIN	4047109017610
Classe articolo	24H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

#### Materiale da taglio:

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

#### Nota:

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 90 mm

Per fori a partire da Ø: 14 mm

Lunghezza complessiva: 125 mm

Ø gambo: 10 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	125 mm
Modello	B06L
Per fori a partire da Ø	14 mm
Profondità di foratura	90 mm
Ø Gambo	10 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserito di taglio per tornitura

