

Garant**Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 09T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3805 09T304
GTIN	4067263097754
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCGT 09T304
Contenuto	260150 HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3805 09T304