



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2666 11T304
GTIN	4067263096573
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Contenuto	260507 HBT130
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2666 11T304