

Garant

Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2923 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	250652 HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2923 110404