



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2666 11T308
GTIN	4067263096597
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Contenuto	260508 HBT130
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Impiego principale	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2666 11T308