

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi
HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2426 150608
GTIN	4067263092872
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	250762 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2426 150608
