



Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2669 070204
GTIN	4067263096542
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260500 HBT130
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Rivestimento	TiCN
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2669 070204