



Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2669 11T308
GTIN	4067263096603
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Contenuto	260508 HBT130
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2669 11T308