

Garant

Inserto SCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2828 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Contenuto	260742 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2828 09T304