



Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2924 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Contenuto	250754 HB7120-1
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2924 110408