



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2674 09T304
GTIN	4067263096696
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Contenuto	260791 HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2674 09T304