

**CNMG 190608, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	1 - 10 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v <sub>c</sub> applicazione principale	80 - 450 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PH
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190608
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura