

**Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2428 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250752 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2428 110404
