



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2674 120404
GTIN	4067263096818
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Contenuto	260793 HBT130
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2674 120404