

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3806 120404
GTIN	4067263097563
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCGT 120404
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	260158 HU7310
Impiego principale	N

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3806 120404