

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3806 120408
GTIN	4067263097587
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Impiego principale	N
Contenuto	260160 HU7310
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	CCGT 120408

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3806 120408