

Garant**Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 150604****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2924 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	250760 HB7120-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Tolleranza	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2924 150604