

Garant

Inserto SCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2829 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	260750 HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2829 120408