



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2674 120408
GTIN	4067263096832
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Contenuto	260795 HBT130
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2674 120408