

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3807 09T308
GTIN	4067263097785
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCGT 09T308
Contenuto	260152 HB7310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3807 09T308