

KOMET®

Inserto per gole KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 20 mm, Ø Dmin. / Larghezza gola w: 5/1 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240158 5/1
GTIN	4047109071780
Classe articolo	24S

Descrizione**Esecuzione:**

Materiale di taglio = BK 82.

A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, la trasmissione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Ø codolo d: 8 mm

Profondità max gola t_{max}: 1 mm

Portautensili adatto n. art. 240100: 12/8; 16/8

Descrizione tecnica

Ø codolo d	8 mm
Profondità max gola t _{max}	1 mm
Portautensili adatto n. art. 240100	12/8; 16/8
per fori a partire da Ø D _{min}	5 mm
a	4,7 mm
f	2,25 mm
Larghezza gola w	1 mm
Passaggio interno per LR	sì

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Lunghezza utile	20 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 20 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Accessori

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 16/8 mm	240100 16/8
Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 12/8 mm	240100 12/8