

**KOMET®****Inserto gola KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 25 mm, Ø Dmin. / Larghezza gola w: 5/1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240162 5/1
GTIN	4047109071810
Classe articolo	24S

**Descrizione****Esecuzione:**

Materiale di taglio = BK 82.

A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, la trasmissione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

**Nota:**

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Ø codolo d: 8 mm

Profondità max gola  $t_{max}$ : 1 mm

Portautensili adatto n. art. 240100: 12/8; 16/8

**Descrizione tecnica**

a	4,7 mm
per fori a partire da Ø $D_{min}$	5 mm
Profondità max gola $t_{max}$	1 mm
Portautensili adatto n. art. 240100	12/8; 16/8
Larghezza gola w	1 mm
Ø codolo d	8 mm
f	2,25 mm
Passaggio interno per LR	sì

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/gir,
Lunghezza utile	25 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 25 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

---

## Accessori

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 16/8 mm	240100 16/8
Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 12/8 mm	240100 12/8