

Garant

Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3514 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Contenuto	260353 HB7130-2
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3514 070204