

**Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 110204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2683 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260966 HBT130
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2683 110204