

Garant**Portainseriti eco-QT, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250602 25/15 |
| GTIN | 4045197657022 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Testo didascalie:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.

Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Unite i vantaggi di Garant eco e della sostituzione degli inserti senza chiavi.

Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art.317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2525X15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 117,5 mm

Sottopiacchetta: 259031 30

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sottoplacchetta | 259031 30 |
| Staffa | 259038 7 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 46 mm |
| Vite per sottoplacchetta | 259025 1 |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Insero adatto | DN.. 1506.. |
| Misura inserto | 15 mm |
| Codice ISO portautensile | DDJNR/L 2525X15 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 32 mm |
| Lunghezza complessiva L | 117,5 mm |
| Serie | Eco |
| Tipo di impiego | destro |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseri con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Sottoplacchetta | 259272 |
| Sottoplacchetta Modello 30 | 259031 30 |
| Vite per sottoplacchetta | 259167 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 1 | 259025 1 |
| Staffa di fissaggio | 259351 |

| | |
|--|-------------|
| Staffa di fissaggio Modello 7 | 259038 7 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |