

Garant
Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Testo didascalie:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.

Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PDJNR/L 1620X11

Inserto adatto: DN.. 1104..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 33 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Sottoplacchetta: 259031 12

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 1620X11

Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Leva	259015 4
Sottoplacchetta	259031 12
Dim. codolo	16 mm
Vite per leva	259018 4
Spina elastica	259046 2
Inserto adatto	DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite della leva Modello 4	259018 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Spina elastica Modello 2	259046 2
Sottoplacchetta Modello 12	259031 12
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Leva Modello 4	259015 4