

Garant**Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150604****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2925 150604
GTIN	4067263094272
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero pezzi	30
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Impiego principale	M
Contenuto	250760 HB7130-2

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2925 150604