

Garant

Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Testo didascalie:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.

Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PDJNR/L 2020X11

Inserto adatto: DN.. 1104..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 33 mm

Lunghezza complessiva L: 92 mm

Sottoplacchetta: 259031 12

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	11 mm

Spina elastica	259046 2
Insero adatto	DN.. 1104..
Leva	259015 4
Vite per leva	259018 4
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020X11
Dim. codolo	20 mm
Sottoplacchetta	259031 12
Lunghezza complessiva L	92 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Spina elastica Modello 2	259046 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottoplacchetta Modello 12	259031 12
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Leva Modello 4	259015 4
Vite della leva Modello 4	259018 4