

Garant

Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2830 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Contenuto	260750 HB7010-2
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2830 120408