

Garant**Inserto DCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 070204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3811 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCGT 070204
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Contenuto	260353 HB7315-1
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3811 070204