

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/15mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	DN.. 1506..
Sottopiacchetta	259031 28
Vite per sottopiacchetta	259025 10
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525M15
Staffa, vite, molla	259035 2
Misura inserto	15 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Unità staffe Modello 2	259035 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500