

Garant**Inserto DCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3811 11T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCGT 11T304
Contenuto	260359 HB7315-1
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3811 11T304