

Garant**Inserto DCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T308****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3811 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Contenuto	260361 HB7315-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3811 11T308