

Garant

Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Testo didascalie:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.

Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PDJNR/L 2525X15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 41 mm

Lunghezza complessiva L: 112,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 13

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	41 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm

Sottoplacchetta	259031 13
Spina elastica	259046 1
Misura inserto	15 mm
Vite per leva	259018 5
Dim. codolo	25 mm
Leva	259015 5
Inserto adatto	DN.. 1506..
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2525X15
Lunghezza complessiva L	112,5 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite della leva Modello 5	259018 5
Sottoplacchetta Modello 13	259031 13
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Spina elastica Modello 1	259046 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Leva Modello 5	259015 5