

Garant

Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HU7315-1, Dimensione: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3812 11T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCGT 11T304
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Contenuto	260359 HU7315-1
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	0,2 mm
Impiego principale	N

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3812 11T304