

Garant
Portainseri eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250605 20/11
GTIN	4045197650320
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PDJNR/L 2020X11

Inserto adatto: DN.. 1104..

Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

Lunghezza della testina L_1 : 33 mm

Lunghezza complessiva L: 92 mm

Sottoplacchetta: 259031 12

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	33 mm
Vite per leva	259018 4
Sottoplacchetta	259031 12
Dim. codolo	20 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..

Spina elastica	259046 2
Leva	259015 4
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020X11
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 12	259031 12
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Leva Modello 4	259015 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite della leva Modello 4	259018 4
Spina elastica Modello 2	259046 2