



**Inserto per gole KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 30 mm, Ø Dmin. / Larghezza gola w: 6/2 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240166 6/2
GTIN	4047109072138
Classe articolo	24S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.

A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, la trasmissione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Ø codolo d: 8 mm

Profondità max gola  $t_{max}$ : 1,8 mm

Portautensili adatto n. art. 240100: 12/8; 16/8

### Descrizione tecnica

Portautensili adatto n. art. 240100	12/8; 16/8
f	2,75 mm
Larghezza gola w	2 mm
Profondità max gola $t_{max}$	1,8 mm
Ø codolo d	8 mm
per fori a partire da Ø $D_{min}$	6 mm
a	5,7 mm
Passaggio interno per LR	sì

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/gir,
Lunghezza utile	30 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 30 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Accessori

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo  
fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 12/8  
mm

240100 12/8

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo  
fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 16/8  
mm

240100 16/8