



## Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 160408



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2691 160408 |
| GTIN            | 4067263097099 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm              |
| Materiale da taglio                              | HM                  |
| Contenuto                                        | 261259 HBT130       |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura            |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2,5 mm        |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,35 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2,5 mm              |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                   |
| Rivestimento                                     | TiCN                |
| Impiego principale                               | M                   |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 200 mm/min     |
| Codice ISO Inserto                               | VBMT 160408         |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,55 mm             |
| Numero pezzi                                     | 30                  |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HBT130                 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | MM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2691 160408