



Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato, 3×D, Ø DC: 29mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236630 29
GTIN	4047109100473
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

- Foratura fuori asse: in base al Ø fino a 1,5 mm.
- Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
- Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere $\pm 0,1$ mm).
- Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
- 3 – 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
- Per impiego fisso e rotante.

Uso:

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

- **Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.**
- Su richiesta – tagliente sinistro; – 2×D; – altri Ø; – esecuzioni speciali; – dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	32 mm
Set di viti per inserti	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø Massimo raggiungibile con modulazione	32 mm
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304 24-...

Lunghezza utile L_1	87 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza codolo L_s	60 mm
Serie	KUB Trigron®
Ø Nominale D	29
Limite di regolazione massimo V_{max}	1,5 mm
Sporgenza totale L_A	111 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP2	239652 8IP2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3