

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3516 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Contenuto	260361 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3516 11T308