

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3814 070202
GTIN	4067263097853
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Contenuto	260449 HU7310
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3814 070202