

**Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 11T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3814 11T304
GTIN	4067263098010
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260462 HU7310
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 11T304
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3814 11T304